

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M46X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M46X3
GTIN	4062406156053
Trieda položky	10N

**Technický opis**

Ø závitu	46 mm
Hĺbka závitu	115 mm
Počet rezných hrán Z	4
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	250 mm

Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Ø otvoru pod závit	43 mm
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Stúpanie závitov	3 mm
Druh závit	M/MF
Veľkosť závit	M46×3
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník