

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Lamač triesok	WQ
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie