

**TNMG 160408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251474 CA515 |
| GTIN | 4960664677481 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 105 - 510 m/min |
| Lamač triesok | PQ |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Posuv f | 0,13 - 0,4 mm/ot, |
| Hlavné použitie | P |
| Typ | CA515 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160408 |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie