

**CNMG 120408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie