


SNMG 120404, Typ: CA515

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PQ
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	CA515
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 510 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie