

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	WQ
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie