

**TNMG 160404, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251582 CA515 |
| GTIN | 4960664677504 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Posuv f | 0,15 - 0,6 mm/ot, |
| Lamač triesok | PS |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 435 m/min |
| Hĺbka rezu a_p | 1 - 4,5 mm |
| Hlavné použitie | P |
| Typ | CA515 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie