

**DNMG 150612, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Lamač triesok	PS
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie