


CNMG 190616, Typ: CA515

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250384 CA515
GTIN	4960664675647
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	PH
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190616
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie