

**TNMG 160408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 CA515
GTIN	4960664677511
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Hĺbka rezu a _p	1 - 4,5 mm
Lamač triesok	PS
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie