

**DNMG 150608, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	105 - 510 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PQ
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie