

**CNMM 190616, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PX
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190616
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie