

**DNMG 150612, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250893 CA515
GTIN	4960664676736
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 5 mm
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Lamač triesok	PH
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie