

**TNMG 160404, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 510 m/min
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie