

**CC.T 09T304, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260196 CA515
GTIN	4960664674947
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 380 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie