

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252015 CA515
GTIN	4960664678853
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	WP
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie