

**DNMG 080404 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Lamač triesok	WP
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,07 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie