

**VBMT 110308, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	HQ
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 390 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110308
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie