

**CC.T 09T302, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260096 CA515  |
| GTIN             | 4960664674909 |
| Trieda položky   | 25E           |

**Technický opis**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,5 - 2,5 mm       |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 110 - 380 m/min    |
| Lamač triesok                          | HQ                 |
| Posuv $f$                              | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Hlavné použitie                        | P                  |
| Uhlový Polomer                         | 0,2 mm             |
| Podmienka rezu                         | kontinuálne        |
| Typ                                    | CA515              |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie       |
| Rezný materiál                         | HM                 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CCMT 09T302        |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                  |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Tolerancia    | M                                     |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |