



Sada šesťhranných nástrčných kľúčov pre skrutkovače, potiahnuté TiN, 1/2 palcový štvorcový 9-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639406
GTIN	4000896193530
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť proti oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M6 – M24.

Materiál:

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepel vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice: 9 ks č. 643233 veľ. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

Skladovanie v: Smartcase s funkciou rozostavenia

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
-------------------	-----------

Počet dielov	9
Výstupný profil	Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	5-17 mm
Dĺžka	185 mm
Šírka	153 mm
Výška	52 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 12	643233 12
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 6	643233 6
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 5	643233 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 7	643233 7
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 14	643233 14
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 8	643233 8
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 17	643233 17
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 10	643233 10