

HOLEX**Momentové klúče s račňou, Maximálny ťahovací moment: 20Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657272 20
GTIN	4045197439420
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Robustný jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu.

Pevne zabudované západkové koliesko na upnutie násad nástrčného kľúča.

Merné jednotky: Nm, lbfft. S **obojsstrannou račňou** a pevným štvorhranom – **len na ťahovanie doprava.**

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre menšie až stredné série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 3 % zo zobrazenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	20 Nm
Smer ťahovania	ťahovanie doprava
Ukazovateľ	analógová
Hmotnosť	400 g
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Rozsah krútiaceho momentu	4 - 20 Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Celková dĺžka L	232 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	166 mm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000

020020 1000

KalibráciaMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 400

020010 400

Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov pre račne Pohonný štvorhran 1/4

657271 1/4