

Garant**Rezací kotúč CerRapid EXTRA ÚZKY, ocel, INOX, Ø kotúčov: 115mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563256 115
GTIN	4062406162313
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Samoostriace **keramické zrnó (CER)** a špeciálne vyladený **vysoko výkonný spojovací systém** umožňujú **mnohonásobne vyšší brúsny výkon pri extrémne chladnom brúsení** v porovnaní s bežnými rezacími kotúčmi (A).

- **Najvyššia produktivita vďaka najrýchlejšiemu odrezaniu.**
- **Optimálna rovnováha medzi extrémne mäkkým rezaním s minimálnou námahou a maximálnou trvácnosťou.**

Špecifikácia:

CER60Q-BF.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

Ø kotúčov	115 mm
Ø otvora	22,23 mm

Špecifikácia	CER60Q-BF
Tvar	41
Šírka kotúča	1 mm
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Popis tvaru	rovný
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		

suché

vhodný