

HOLEX**Technická fréza Z ocel' ocel' – hrubý, HM, Typ: C0820****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540740 C0820
GTIN	4045197804792
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **ocele a liatiny**.

Technický opis

Popis tvaru	zaoblený valec
Ozubenie skratka	ocel Z
Celková dĺžka	64 mm
Tvar	C0820
Ø hlavy	8 mm
Ø stopky	6 mm

Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Dĺžka hlavy	19 mm
Séria	Ozubenie Z ocel'
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		