

simatherm
smart mounting

Indukčný zahrievací prístroj



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	883965
GTIN	2050001919236
Trieda položky	86H

Popis

Prevedenie:

Stredne veľký indukčný zahrievací prístroj simatherm® pre valivé ložiská a iné krúžkové kovové diely s otvorom až 400 mm. S automatickým nastavením času a teploty sa dajú valivé ložiská zahrievať na teplotu 110 °C, ktorá je predpísaná výrobcom, príp. iné krúžkové kovové diely. Najmä kompaktná konštrukcia, vrátane 3 jariem s hmotnosťou len 35 kg.

Použitie:

Rýchly a presný ohrev valivých ložísk, ozubených kolies, puzdier atď. Na šetrnú a bezpečnú montáž na hriadele, čapy atď.

Rozsah balenia:

Ohrievací prístroj, 3 jarmá, teplotná sonda a rukavice s tepelnou ochranou.

Technický opis

Vnútorňý Ø obrobku od	20 mm
Teplota Rozsah regulácie	20 - 250 °C
Výkon	3,7 kW
Napätie	230 V
Vonkajší Ø obrobku do	400 mm

maximálna hmotnosť obrobku	80 kg
Dĺžka	420 mm
Šírka	280 mm
Výška	345 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Indukčný ohrievač