

HT puzdro v súprave s kufříkom, BT 40, krátka, Typ: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303462 40
GTIN	2050002007703
Trieda položky	33W

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.**
- **Vyhotovenie SK40 a HSK-A 63 s otvorom na čip Balluf.**
- **Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).**

Výhoda:

- **Najvyššie prenositeľné krútiace momenty (550 Nm), a tým aj spoľahlivosť procesu.**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.**
- **Veľmi dobrá obvodová hádzavosť a presnosť opakovania <0,003 mm.**
- **Jednoduchá manipulácia.**
- **Presné axiálne nastavenie dĺžky.**
- **Teplotná odolnosť do 170 °C.**
- **Maximálna flexibilita vďaka kvalitným redukčným puzdrám.**

Použitie:

- **Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.**
- **Na ťažké obrábanie pri frézovaní.**

Rozsah balenia:

1 × hydraulické expanzné skľučovadlo GARANT HT č. 303450 veľ. 20, 5 × redukčné puzdro Ø 20 – upínanie Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1 × upínací kľúč SW5, 1 × kufřík s penovou vložkou.

Zvláštne príslušenstvo:

- **Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806.**

· **Upínací klíč AB č. 308820 – 308835.****Technický opis**

Ø upnutia D ₁	20 mm
Vonkajší Ø D	49 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	72,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	45 mm
Upínač	BT 40, krátka
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro