



Hrubovací brúsny kotúč CUBITRON™ II, Ø kotúč×šírka kotúča: 125X7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560451 125X7
GTIN	4054596007260
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

Hrubovací brúsny kotúč s **precízne tvarovaným keramickým brusivom Cubitron™II na INOX a ocel'**. Veľmi veľký obrusovací výkon a dobrá životnosť. Nízka prítlačná sila na prácu bez únavy.

Špecifikácia:

A36Q-BF.

Technický opis

Šírka kotúča	7 mm
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm

Popis tvaru	zalomený
Séria	Cubitron™ II
Brusivo	Keramické zrno
Skratka pre brúsivo	Keramika
Špecifikácia	A36Q-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		