

**Čelná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 100/14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Rovinná fréza na vysoko výkonné obrábanie liatiny. Úzka a veľmi úzka rozteč zubov na maximálnu produktivitu pri obrábaní liatiny.

**Výhoda:**

- **Úsporné a stabilné obrábanie vďaka pentagonálnym vymeniteľným doštičkám s 10 reznými hranami.**
- **Znížené rezné sily vďaka vyváženej konštrukcii nástroja a vysokému uhlu nábehu.**

**Technický opis**

Skrutka pre upínací klin	229721
Celková dĺžka $L_{celk}$	63 mm
Upínací klin	229720
Ø rezných hrán $D_c$	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1106
Počet rezných hrán Z	14

Ø polohovacieho otvoru	32 mm
maximálny vonkajší Ø $D_{max}$	109 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{pmax}$	6 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	70 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Čelná fréza

---

## Príslušenstvo

Skrutka klinu	229721
Upínací klin	229720