

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 7/16-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133356 7/16-14
GTIN	4062406209582
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj látok Duplex.**

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu**
- **Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie**
- **Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	14
Stúpanie závitov	1,59 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Druh závitov	UNC
Ø otvoru pod závit	9,4 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E PM
Ø závitov	11,11 mm

Velkosť závitú	7/16-14 UNC
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závitú	33,33 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	28	N
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	9	M
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

