

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 1-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133410 1-12
GTIN	4062406208738
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Použitie:

Na jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Veľkosť závit	1-12 UNF
Celková dĺžka L	140 mm
Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	12
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Ø otvoru pod závit	23,25 mm
Druh závit	UNF
Hĺbka závit	76,2 mm
Ø závit	25,4 mm

Ø stopky D _s	18 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		