

**Garant****GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 8-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133356 8-32
GTIN	4062406209520
Trieda položky	111

**Popis****Prevedenie:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj** látok Duplex.

- Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
- Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
- Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

**Použitie:**

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

**Technický opis**

Stúpanie závitov	0,794 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	63 mm
Druh závitú	UNC
Norma	DIN 371
Hĺbka závitú	12,48 mm
Veľkosť závitú	8-32 UNC

Ø závitu	4,16 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Chodov na palec	32
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	28	N
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9	M
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

