

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133356 5-40
GTIN	4062406209506
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj** látok Duplex.

- Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
- Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
- Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

Chodov na palec	40
Veľkosť závit	5-40 UNC
Stúpanie závitov	0,635 mm
Norma	DIN 371
Hĺbka závit	9,51 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E PM
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm

Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Ø závitu	3,17 mm
Druh závitu	UNC
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	28	N
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	9	M
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

