

Garant**TK fréza, DLC, Ø e8 DC: 1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	201735 1
GTIN	4045197746214
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

S **povrchovou úpravou DLC sp²** najnovšej generácie.
Špeciálna geometria na obrábanie hliníka a plastov.

Použitie:

Uhol sklonu s dvojitým účinkom, **najmä na obrábanie hliníka.**

Technický opis

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku Odliatok	0,004 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Ø rezných hrán D_c	1 mm
Ø vôle D_1	0,9 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	8 mm
Ø stopky D_s	3 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku odliatok	0,005 mm
Počet zubov Z	2
Tolerancia menovitého Ø	e8
Dĺžka britov L_c	5 mm
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1xD pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,25xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	480	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	440	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
PMMA akryl	vhodný	200	N
PE-HD	vhodný	160	N
PA 66	vhodný	200	N
PEEK	vhodný	150	N
PF 31	vhodný	130	N
PVDF GF20	vhodný	180	N
POM GF25	vhodný	160	N
PA 66 GF30	vhodný	150	N
PEEK GF30	vhodný	130	N
PTFE CF25	vhodný	160	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	300	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N

mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	vhodný
suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný