

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 12-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133406 12-28
GTIN	4062406209698
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj** látok Duplex.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu**
- **Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie**
- **Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť.**

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	80 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	6 mm
Druh závitú	UNF
Ø závitú	5,49 mm
Počet napínacích drážok	3

Chodov na palec	28
Ø otvoru pod závit	4,7 mm
Hĺbka závit	16,47 mm
Veľkosť závit	12-28 UNF
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	28	N
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	9	M
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

