

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap INOX extra dlhý HSS-E-PM typ B 6HX, TiAlN, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132195 M5
GTIN	4062406209407
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám**, ako aj **látok Duplex**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu**
- **Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie**
- **Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť**

S extra dlhou stopkou. Stopka podľa DIN371.

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Druh závitú	M
Počet rezných hrán Z	3
Norma	Výrobná norma
Rezný materiál	HSS E PM
Veľkosť závitú	M5
Stúpanie závitov	0,8 mm
Ø závitú	5 mm
Celková dĺžka L	140 mm

Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Hĺbka závitú	15 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	16	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	16	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	7	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	6	M
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

