


Garant**Mäkká nastavbová čelusť, Typ: 160S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 363034 160S |
| GTIN | 4062406221423 |
| Trieda položky | 310 |

Popis**Použitie:**

Na vkladanie jednotlivých kontúr a na obrábanie citlivých komponentov.

Upozornenie:

Pre rýchlu výmenu čelustí je k dispozícii rybinové vedenie. Vyhotovenie S z ocele a A z hliníka. Rezaný východiskový materiál, spracovaná je iba spodná strana. Pri výrobkoch 363034 80A upnutie iba max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Pri výrobkoch 363034 120A upnutie iba max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Pri výrobkoch 363034 160A upnutie iba max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Technický opis

| | |
|------------------------|--------------------|
| Šírka čelustí b | 160 mm |
| vhodné pre farebný kód | Xtric 125 |
| Výška čelusti h | 38 mm |
| Dĺžka čelustí l | 66 mm |
| Materiál | 1.7227 |
| Druh produktu | Čeluste pre zverák |

