



## Jednostupňová ručná vŕtačka, Typ: 720553



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 075110 720553 |
| GTIN             | 4014586882468 |
| Trieda položky   | 03F           |

### Popis

#### Prevedenie:

#### Presná ručná vŕtačka –

- Presné vŕtacie skľučovadlo v celokovovom prevedení.
- Plynulá elektronická regulácia otáčok pre presné navŕtávanie.
- Kovová prevodová skriňa pre bezpečné dosadnutie ložiska.
- Ozubená prídavná rukoväť pre bezpečné držanie.
- FEIN citlivá rukoväť pre bezpečnú prácu bez únavy.
- Integrovaný spínač pre pohodlnú obsluhu.

Mnohoraké použitie na vŕtanie, zahlbovanie, rezanie závitov.

#### Výhoda:

Vrátane skľučovadla s poistkou upínacej sily.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 1 rýchchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13 mm, s poistkou upínacej sily.

### Technický opis

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Označenie výrobcu                     | BOP-10                 |
| Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla | 1,5 - 13 mm            |
| Upínač vŕtacieho skľučovadla          | 1/2 palca – 20 UNF     |
| maximálne vibrácie podľa EN           | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm                      |
| Príkonn                                   | 500 W                      |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva | 30 mm                      |
| Hmotnosť                                  | 1,8 kg                     |
| Chod vpravo/vľavo                         | áno                        |
| Rozsah otáčok                             | 0 - 1500 min <sup>-1</sup> |
| Zásobovanie energiou                      | Sietová prevádzka          |
| vhodné pre materiál                       | Ocel                       |
| Druh produktu                             | Vrtačka                    |