

**Garant****Prednastavovací prístroj, Typ: VGBASIC****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Trieda položky	31E

**Popis****Prevedenie:**

- 10-palcová dotyková obrazovka s operačným systémom Windows 10.
- Mimoriadny dôraz sa kladie na intuitívne a jednoduché ovládanie.
- Jemné nastavenie oboch osí (X/Z).
- Presný SK 50 kužel' ihlového ložiska.
- Pripojenie stlačeného vzduchu min 5 barov.
- Digitálna kamera so 17-násobným zväčšením.
- Radiálne alebo axiálne hádzanie vretena max. 5 µm.

**Použitie:**

Na meranie a prednastavenie nástrojov na stroji/výrobnom ostrove.

**Rozsah balenia:**

Kužel' s ihlovým ložiskom SK 50, merací softvér vo všetkých hlavných cudzích jazykoch a 3 metre špirálovej hadice na stlačený vzduch vrátane 1/4 palcovej spojovacej zátky.

**Zvláštne príslušenstvo:**

- Základná skrinka č. 354767.
- Redukcie č. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Tlačiareň štítkov č. 085505 veľ. LW550.
- Štítky č. 085565.
- Kalibračný trň č. 355105 veľ. 90 (pri použití nástrojov SK 50).
- Svorka vretena č. 355102 veľ. 1.
- Čistič rezných hrán č. 354788.
- Kryt č. 354789 veľ. 1.

## Technický opis

Hĺbka	260 mm
Šírka Základňa	580 mm
Výška	710 mm
Zaťaženie vretena	50 kg
Rozsah merania Z	400 mm
Hmotnosť	40 kg
Rozsah merania X	400 mm
Rýchle prestavenie	pneumatická
Merací proces	spracovanie obrazu 10-palcový dotykový displej
Ovládanie merania	PC meracia elektronika
Celková šírka	975 mm
Základný upínač	SK 50
Pripojenie	100-230 V / 50-60 Hz
Presnosť merania	0,01 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Séria	VG Basic
Druh produktu	Prednastavovací prístroj