

Garant
Kopírovacia fréza 7° pozitívna, stopka Weldon, Ø D: 25mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212115 25
GTIN	4045197746757
Trieda položky	210

Popis
Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
 - **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**
- Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.
 $a_{p\max} = 2\text{ mm}$.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Dĺžka výčnelku L_1	48 mm
Počet rezných hrán Z	3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Ø D_3	15 mm
Vnútorne chladenie	áno

Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804