

**Garant****Kopírovacia fréza 7° pozitívna, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 42/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212130 42/6
GTIN	4045197750204
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
  - **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**
- Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.  
 $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Technický opis**

Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	42 mm
Počet rezných hrán Z	6
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804