

Garant
Kopírovacia fréza 7° pozitívna, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 35/3mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212160 35/3
GTIN	4045197750495
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti**
- **Plynulá zmena polohy v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

Pozor!:

Pri nasadení vymeniteľných rezných doštičiek s pozitívnou geometriou sa **nesmú** používať zaistovacie skrutky a podložky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.
 $a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	RD..12T3
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Súprava poistných skrutiek	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	3
Ø D ₂	28,7 mm
Montážny závit M	M16

Ø rezných hrán D_c	35 mm
Celková dĺžka L_{celk}	42 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D_3	23 mm
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219805
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219807
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8