

**Garant****TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 9,7mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	122809 9,7
GTIN	4045197759238
Trieda položky	11E

## Popis

### Prevedenie:

**Povrchová úprava DLC sp<sup>2</sup>** najnovšej generácie s **nízkym koeficientom trenia** umožňuje **vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu** vďaka **6 vodiacim fazetám.**

### Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Technický opis

Norma	Výrobná norma
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L	142 mm
Tolerancia menovitého Ø	h7
Tolerancia stopky	h6
Dĺžka napínacích drážok $L_c$	95 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,55 mm/ot,
Ø stopky $D_s$	10 mm
Menovité -Ø $D_c$	9,7 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$	80,5 mm
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM

Prevedenie	8xD
Typ	W
Uhol špičky	135 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania	HPC
Pološtandard	áno
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	325	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	360	N
Hliník > 10 % si	vhodný	315	N
PMMA akryl	vhodný	135	N
PEEK	vhodný	110	N
PVDF GF20	vhodný	80	N
PA 66 GF30	vhodný	70	N
PEEK GF30	vhodný	60	N
PTFE CF25	vhodný	70	N
Cu	vhodný	140	N
CuZn	vhodný	160	N
GFK	vhodný	70	N
CFRP	vhodný	70	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		

