

**Uhlová brúska, Typ: AGV17-180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Trieda položky	03M

Popis**Prevedenie:****Výkonná 180 mm uhlová brúska:**

- 1750 W motor ProTector s ochranou proti prachu s konštantnou elektronikou, ochranou proti preťaženiu, pozvoľným štartom a obmedzením spúšťacieho prúdu.
- Pomocná rukoväť AVS s tlmením vibrácií, funkcia Anti-KickBack a ochrana proti opätovnému spusteniu na komplexnú ochranu používateľa.
- Výmena kotúča bez náradia s aretáciou vretena a upínacou maticou FIXTEC (vrátane).

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte, 4 m napájacieho kábla.

Technický opis

Príkion	1750 W
Hmotnosť	3,1 kg
Pozvoľný štart	áno
maximálne vibrácie podľa EN	7,4 m/s ²
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Označenie výrobcu	AGV17-180XCProTector/ deadman spínac
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno

maximálna hĺbka separácie	58 mm
Zvláštnosť	konštantná elektronika, FIXTEC
maximálny Ø kotúčov	180 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	7600 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Upínacia matica M14 Typ NUT	073930 NUT