

Garant**Akumulátorový LED reflektor, Typ: 2000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081444 2000
GTIN	4062406232887
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

LED batériový reflektor s robustným hliníkovým krytom na každodenné používanie v náročných podmienkach.

- **Vysoko výkonné moduly COB LED.**
- **Stmievanie v 5 krokoch od 10 do 100 %.**
- **Praktické monitorovanie stavu nabitia batérie pomocou LED displeja priamo na svietidle.**
- **Stojanová základňa s integrovaným 10 mm otvorom na montáž na bežné statívy.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla USB a sieťovej časti so zástrčkou.

Technický opis

Zóna ATEX	žiadna
Druh batérie	Li-Ion

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Napätie akumulátora	7,3 V
Trvanie osvetlenia	2 - 20 h
Osvetľovacie teleso	LED modul
Celková výška	163 mm
Celková dĺžka	163 mm
Celková šírka	63 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Kapacita akumulátora	4 Ah
Hmotnosť	790 g
Svetelný tok	200 - 2000 lm
Druh produktu	Reflektor

Príslušenstvo

Náhradné diely pre akumulátorové svetlá Typ 3	081434 3
Náhradné diely pre akumulátorové svetlá Typ 4	081434 4
Lítiovo-iónový akumulátor Kapacita akumulátora 4000	081431 4000
USB nabíjačka Typ CABLE	081455 CABLE
USB nabíjačka Typ CHARGER	081455 CHARGER
Náhradná šošovka s tesnením Typ 1	081454 1