

Garant**Akumulátorový LED reflektor, Typ: 3000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081445 3000
GTIN	4062406232894
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

LED batériový reflektor s robustným hliníkovým krytom na každodenné používanie v náročných podmienkach.

- **Vysoko výkonné moduly COB LED.**
- **Stmievanie v 5 krokoch od 10 do 100 %.**
- **Praktické monitorovanie stavu nabitia batérie pomocou LED displeja priamo na svetidle.**
- **Stojanová základňa s integrovaným 10 mm otvorom na montáž na bežné statívy.**

Flexibilné použitie. Možnosť prevádzky z batérie alebo zo siete.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Hmotnosť	1720 g
Kapacita akumulátora	4,4 Ah
Celková dĺžka	234 mm
Trvanie osvetlenia	1 - 14 h
Celková výška	233 mm
Svetelný tok	400 - 4000 lm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Osvetľovacie teleso	LED modul
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Celková šírka	88 mm
Napätie akumulátora	11,1 V
Zóna ATEX	žiadna
Druh produktu	Reflektor

Príslušenstvo

Náhradné diely pre akumulátorové svetlá Typ 7	081434 7
Náhradné diely pre akumulátorové svetlá Typ 5	081434 5
Nabíjačka Typ CHARGER	081456 CHARGER
Lítiovo-iónový akumulátor Kapacita akumulátora 4400	081431 4400
Náhradná šošovka s tesnením Typ 2	081454 2
Náhradné diely pre akumulátorové svetlá Typ 6	081434 6