

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy valcové, SK 50 A = 200, Ø trňa d1: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301146 16
GTIN	4045197761736
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.**Výhoda:**

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah balenia:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre TČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	17 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	200 mm
Ø D ₂	38 mm
Hmotnosť	5,8 kg
upínač	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací tříň pre frézovacie hlavy

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/301146-16>