



## Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami a neotáčavým vretenom, Rozsah merania: 50-75mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	423005 50-75
GTIN	4062406237776
Trieda položky	42B

### Popis

#### Prevedenie:

S veľkoplošnými, tvrdými, meracími taniermi. Kovaný a lakovaný strmeň. Verzia s nerotujúcim vretenom.

#### Použitie:

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,8.

#### Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

### Technický opis

Súbežnosť meracích plôch	5 $\mu$ m
$\varnothing$ meracieho tanierika	19,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1
Kalibrácia	B2
Kalibrácia	B2
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
$\varnothing$ vretena	8 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm

Rozsah merania	50 - 75 mm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

### Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
-------------------------------------	-----------