



Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami a neotáčavým vretenom, Rozsah merania: 75-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Trieda položky	42B

Popis

Prevedenie:

S veľkoplošnými, tvrdými, meracími taniermi. Kovaný a lakovaný strmeň. Verzia s nerotujúcim vretenom.

Použitie:

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,8.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Ø meracieho tanierika	19,5 mm
Kalibrácia	B1
Kalibrácia	B2
Kalibrácia	B2
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	75 - 100 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Súbežnosť meracích plôch	5 µm

Ø vretena	8 mm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75	421100 75
-------------------------------------	-----------