

Garant

Upínací trň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, valcové, HSK-A 63 A = 200, Ø trňa d1: 27mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306705 27
GTIN	4045197761972
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip Balluff/RFID.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah balenia:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840. rúra na chladiaci prostriedok č. 309880.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	21 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	200 mm
Ø D ₂	58 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 12164-1

Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	DIN 69882-3
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27	309840 27
-------------------------------	-----------