



## Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami a neotáčavým vretenom, Rozsah merania: 25-50mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	423005 25-50
GTIN	4062406237769
Trieda položky	42B

### Popis

#### Prevedenie:

S veľkoplošnými, tvrdými, meracími taniermi. Kovaný a lakovaný strmeň. Verzia s nerotujúcim vretenom.

#### Použitie:

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,8.

#### Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

### Technický opis

Súbežnosť meracích plôch	5 $\mu$ m
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Kalibrácia	B1
Kalibrácia	B2
Kalibrácia	B2
$\varnothing$ meracieho tanierika	19,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
$\varnothing$ vretena	8 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm

Stúpanie vretena	0,5 mm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

### Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
-------------------------------------	-----------