

Garant**tepelný upínací trň, SK 30, krátka, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302225 6
GTIN	2050001838940
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- **Vysokoteplotná oceľ.**
- **veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.**
- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	6 mm
Vonkajší Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Upínač	SK 30, krátka
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 20/6	302410 20/6
Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 16/6	302410 16/6
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308785 30
Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, s otvormi v chladiacom kanáli Ø d / Ø D1 20/6	302414 20/6
Adaptér chladenia krátky 4,5° pre Ø upnutie 6-9	354235 6-9
Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií Ø d / Ø D1 20/6	302415 20/6
Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 20/6	302416 20/6
Ťažné čapy utesnené, typ A Vhodné pre strmé kužele 30	308610 30
Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 20/6	302412 20/6
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308760 30
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1 pre Ø upnutie 6-12	354240 6-12
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308765 30
Adaptér chladenia dlhý 4,5° pre Ø upnutie 6-9	354236 6-9
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1

Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na
nastavenie dĺžky $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/6

302412 16/6